

Garant**Parallelbankschroef met verwisselbare bekken, Bekbreedte: 160mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 967110 160 |
| GTIN | 4045197694218 |
| Artikelklasse | 91J |

Omschrijving**Uitvoering:****Geheel van staal, matrijsgesmeed – gegarandeerd onbreekbaar.****Voorwaarts openend.** Met pijpklembekken onder de normale bekken. Krachtige, CNC-bewerkte precisiespindel met gewalste schroefdraad. Spindel en geleidebanen zijn beschermd tegen vervuiling. Groot, gehard aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk. Tweevoudig nastelbare geleiding.

Inzet-spanbekken met gehard oppervlak. Eén zijde geribbeld, één zijde glad (verwisselbaar).

Callout:

Dempingsringen.

Reliëfgedrukte maatverdeling.

Geleidingsinstelling: binnenzeskantbouten met messing drukringen – zeer soepel bewegend.

Krachtige pijpklembekken.

Voordeel:

- **Knevel met valbeveiliging aan beide zijden – geen hinderlijke geluidsontwikkeling.**
- **Snel openen resp. sluiten dankzij grote draadspoed aan spindel.**
- **Verwisselbare knevel.**
- **Reliëfgedrukte openingsbreedteschaal.**

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Opmerking:

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967520.

Technische beschrijving

| | |
|---|-----------------------|
| Materiaal | Staal matrijsgesmeed |
| Openingsrichting | voorwaarts openend |
| Gewicht | 27 kg |
| Spandiepte | 110 mm |
| Spanwijdte | 220 mm |
| Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø | 1 – 3.1/2 inch |
| Bekbreedte | 160 mm |
| Producttype | PARALLEL-SCHRAUBSTOCK |

Accessoires

| | |
|--|----------------|
| Hoogteverstelapparaat voor bankschroef nr. 967100 / 7110 Geschikt voor bankschroef maat 160 | 967520 160 |
| Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250 | 967328 300X250 |
| Spansysteem met beweegbare bek Bekbreedte 160 mm | 967150 160 |
| Draaiplaat, los Geschikt voor bankschroef maat 160 | 967140 160 |
| Reservebekken, paar, met schroeven voor bankschroef Bekbreedte 160 mm | 967145 160 |
| Bankschroef-onderplaat | 967330 |