



## Handschoenen, paar KryTech 579, Handschoenmaat: 10



### Bestelgegevens

Bestelnummer	094465 10
GTIN	3245425791202
Artikelklasse	06D

### Omschrijving

**Uitvoering:**

KryTech 579. Voor zeer fijngevoelige werkzaamheden in een gering vervuilde en droge werkomgeving. Zeer goede beweging van de vingers en optimaal tastgevoel. **Ademend en transpiratieabsorberend materiaal.**

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

### Technische beschrijving

Pasvorm	goed
EN 388 slijtvastheid	4
Grip bij natheid	matig
Tastgevoel	zeer goed

Materiaal coating	PU
EN 388 snijvastheid	3
Handschoenmaat	10
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
DMF-vrij	nee
Ademend	goed
EN 388 doorsteekweerstand	3
siliconenvrij	ja
EN 388 weerstand na scheuren	4
Grip bij olie	matig
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Universele handschoenen
Inhoud	96
Handschoeneigenschap	latexvrij
EN 388	4342B
Dragermateriaal	PEHD
Coating	PU
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	grijs / wit
Gewicht	25 g
Lengte	220 - 270 mm
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	B
Producttype	Snijbestendige handschoenen