

**Handschoenen, paar Sahara® 100, Handschoenmaat: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094413 9
GTIN	4008198710097
Artikelklasse	04Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Sahara® 100. Katoenen tricot handschoen met gebreide boord en 3/4-nitrillaag voor een veilige en comfortabele bescherming bij werkzaamheden met oliebesmeurde en natte onderdelen. **Oeko-Tex Standard 100** en volgens EU 1935/2004 geschikt voor de **omgang met levensmiddelen**. Bijzonder geschikt voor werkzaamheden met natte of oliebesmeurde onderdelen, bankwerkerij, tuinieren, bouwbedrijven.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	9
Grip bij olie	matig
Grip bij natheid	zeer goed

DMF-vrij	ja
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Ademend	matig
Pasvorm	goed
Tastgevoel	matig
Fabrikantnummer	Sahara 100
Materiaal coating	nitril
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
Inhoud	13
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	Levensmiddelencertificering
Handschoeneigenschap	latexvrij
elektrostatische eigenschap	0,9 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1
EN 388	3111X
Dragermateriaal	Katoen
Coating	Nitril
Coatingvariant	3/4-coating
Toepassingsgebied	Allround
Lengte	240 - 260 mm
Kleur	geel
Gewicht	81 g
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	1
Producttype	Universele handschoenen

