



Handschoenen, paar 03410, Handschoenmaat: 11



Bestelgegevens

Bestelnummer	094423 11
GTIN	4059904105386
Artikelklasse	09H

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste handschoen van Jerseykatoen met nitrillaag voor middelzwaar tot zwaar gebruik. Aanzienlijk duurzamer dan zware lederen handschoenen en robuuster en flexibeler dan PVC-handschoenen. Effectieve vet- en olieblokkering. Bijzonder geschikt voor grove gegoten onderdelen, kunststof vormstukken, stalen staven, plaatstaal, zware kabels, bouwmaterialen, ruwhout.

03410. Met gebreide boord en 3/4-coating voor het behoud van een betere ademing.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Materiaal coating	nitril
Grip bij olie	matig

Pasvorm	goed
Tastgevoel	matig
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Handschoenmaat	11
DMF-vrij	ja
siliconenvrij	ja
Grip bij natheid	zeer goed
Ademend	matig
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	12
EN 388	4221X
Dragermateriaal	Katoen
Coating	Nitril
Coatingvariant	3/4-coating
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Kleur	blauw / naturel
Gewicht	40,8 g
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Producttype	Universele handschoenen