

Garant

Jaloezieën voor aanbouwstelling binnenwerkse veldbreedte, Nuttige diepte 950 mm, Geschikt voor stelling hoogte: 2500mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	993316 2500
GTIN	4045197613448
Artikelklasse	91W

Omschrijving**Uitvoering:**

Elektrische jaloezievoorbouw. Geleiderails van geëxtrudeerd aluminium, jaloezieprofielen van rolgevormd aluminium zonder lichtspleten. Zijdelingse geleiderails met 2-voudige borstelafdichting. Elektrische aandrijving met op afstand bedienbare motor en met draaimomentuitschakeling, met een spatwaterdichte 1-kanaals handzender. Automatische stop door hindernisuitschakeling.

Kleur:

Frame **altijd** lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Inbouwhoogte	2685 mm
Geschikt voor stelling hoogte	2500 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2430

Toepassingsgebied	Speciale stelling
Stekkertype ingang	F
Nominale spanning	250 V
Productnaamattribuut	Nuttige diepte 950 mm
Breedte	1375 mm
Diepte	105 mm
Producttype	Jaloezieën