

Garant**Parallelbankschroef Met draaiplaat, Bekbreedte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967120 160
GTIN	4045197612588
Artikelklasse	91J

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel van staal, matrijsgesmeed – gegarandeerd onbreekbaar.

Voorwaarts openend. Met pijpklembekken onder de normale bekken. Krachtige, CNC-bewerkte precisiespindel met gewalste schroefdraad. Spindel en geleidebanen zijn beschermd tegen vervuiling. Groot, gehard aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk. Tweevoudig nastelbare geleiding.

Met massieve spanbekken met gehard oppervlak (niet verwisselbaar).

Voordeel:

- **Knevel met valbeveiliging aan beide zijden – geen hinderlijke geluidsontwikkeling.**
- **Snel openen resp. sluiten dankzij grote draadspoed aan spindel.**
- **Verwisselbare knevel.**
- **Reliëfgedrukte openingsbreedteschaal.**

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Opmerking:

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967520.

Technische beschrijving

Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Openingsrichting	voorwaarts openend

Bekbreedte	160 mm
verwisselbare bekken	nee
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Spansysteem met beweegbare bek Bekbreedte 160 mm	967150 160
Draaiplaat, los Geschikt voor bankschroef maat 160	967140 160
Bankschroef-onderplaat	967330
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250