

RIDGID
Peddinghaus**Parallelbankschroef 'Matador', Bekbreedte: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967170 100
GTIN	
Artikelklasse	93R

Omschrijving**Uitvoering:**

- Geheel van staal, matrijsgesmeed – gegarandeerd onbreekbaar.
- Voorwaarts openend, met dubbele trapeziumschroefdraad.
- Tegen vervuiling beschermde spindel.
- Gefreesde spanbekken met gehard oppervlak.
- Geharde, nastelbare geleiding.
- Maatverdeling voor snelle voorinstelling.
- Groot, gehard aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk.

Vaste uitvoering.**Callout:**

Tot max. 90 mm

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op het werkblad.

Accessoires:Extra bekken nr. 967210; 967215; 967220; 967225, **vanaf gr. 120 mm.****Opmerking:**

Voor bijpassend hoogterstelapparaat zie nr. 967530.

Technische beschrijving

Openingsrichting	voorwaarts openend
------------------	--------------------

Gewicht	6 kg
Spanwijdte	125 mm
Spandiepte	65 mm
Bekbreedte	100 mm
Serie	Matador Multiplus
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 100 mm	967722 100
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 100 mm	967711 100
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, geribbeld Bekbreedte 100 mm	967728 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 100 mm	967724 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 100 mm	967723 100
Magnetische bankschroefbekken, paarrubber, glad Bekbreedte 100 mm	967727 100
Bankschroef-onderplaat	967330
Magnetische bankschroefbekken, paarvilt, glad Bekbreedte 100 mm	967726 100
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, prisma Bekbreedte 100 mm	967729 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, glad, standaard Bekbreedte 100 mm	967721 100
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250