

Garant**Parallelbankschroef met draaiplaat en verwisselbare bekken, Bekbreedte: 120mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967130 120
GTIN	4045197613738
Artikelklasse	91J

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel van staal, matrijsgesmeed – gegarandeerd onbreekbaar.

Voorwaarts openend. Met pijpklembekken onder de normale bekken. Krachtige, CNC-bewerkte precisiespindel met gewalste schroefdraad. Spindel en geleidebanen zijn beschermd tegen vervuiling. Groot, gehard aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk. Tweevoudig nastelbare geleiding.

Inzet-spanbekken met gehard oppervlak. Eén zijde geribbeld, één zijde glad (verwisselbaar).

Voordeel:

- **Knevel met valbeveiliging aan beide zijden – geen hinderlijke geluidsontwikkeling.**
- **Snel openen resp. sluiten dankzij grote draadspoed aan spindel.**
- **Verwisselbare knevel.**
- **Reliëfgedrukte openingsbreedteschaal.**

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Opmerking:

Voor bijpassend hoogterstelapparaat zie nr. 967520.

Technische beschrijving

Openingsrichting	voorwaarts openend
Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Bekbreedte	120 mm
verwisselbare bekken	ja
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Reservebekken, paar, met schroeven voor bankschroef Bekbreedte 120 mm	967145 120
Bankschroef-onderplaat	967330
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Spansysteem met beweegbare bek Bekbreedte 120 mm	967150 120
Draaiplaat, los Geschikt voor bankschroef maat 120	967140 120