

**Garant****Parallelbankschroef met draaiplaat en verwisselbare bekken, Bekbreedte: 140mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967130 140
GTIN	4045197613745
Artikelklasse	91J

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Geheel van staal, matrijsgesmeed – gegarandeerd onbreekbaar.**

**Voorwaarts openend.** Met pijpklembekken onder de normale bekken. Krachtige, CNC-bewerkte precisiespindel met gewalste schroefdraad. Spindel en geleidebanen zijn beschermd tegen vervuiling. Groot, gehard aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk. Tweevoudig nastelbare geleiding.

Inzet-spanbekken met gehard oppervlak. Eén zijde geribbeld, één zijde glad (verwisselbaar).

**Voordeel:**

- **Knevel met valbeveiliging aan beide zijden – geen hinderlijke geluidsontwikkeling.**
- **Snel openen resp. sluiten dankzij grote draadspoed aan spindel.**
- **Verwisselbare knevel.**
- **Reliëfgedrukte openingsbreedteschaal.**

**Levering:**

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

**Opmerking:**

Voor bijpassend hoogterstelapparaat zie nr. 967520.

**Technische beschrijving**

Openingsrichting	voorwaarts openend
Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Bekbreedte	140 mm
verwisselbare bekken	ja
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

## Accessoires

Draaiplaat, los Geschikt voor bankschroef maat 140	967140 140
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Reservebekken, paar, met schroeven voor bankschroef Bekbreedte 140 mm	967145 140
Bankschroef-onderplaat	967330
Spansysteem met beweegbare bek Bekbreedte 140 mm	967150 140