

RIDGID
Peddinghaus**Parallelbankschroef 'Matador', Bekbreedte: 120mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967170 120
GTIN	
Artikelklasse	93R

Omschrijving**Uitvoering:**

- Geheel van staal, matrijsgesmeed – gegarandeerd onbreekbaar.
- Voorwaarts openend, met dubbele trapeziumschroefdraad.
- Tegen vervuiling beschermde spindel.
- Gefreesde spanbekken met gehard oppervlak.
- Geharde, nastelbare geleiding.
- Maatverdeling voor snelle voorinstelling.
- Groot, gehard aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk.

Vaste uitvoering.**Callout:**

Tot max. 90 mm

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op het werkblad.

Accessoires:Extra bekken nr. 967210; 967215; 967220; 967225, **vanaf gr. 120 mm.****Opmerking:**

Voor bijpassend hoogterstelapparaat zie nr. 967530.

Technische beschrijving

Openingsrichting	voorwaarts openend
------------------	--------------------

Spandiepte	80 mm
Gewicht	10 kg
Spanwijdte	150 mm
Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø	1/8 – 4 inch
Bekbreedte	120 mm
Serie	Matador Multiplus
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 120 mm	967724 120
Bankschroef-onderplaat	967330
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 120 mm	967722 120
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 120 mm	967711 120
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 120 mm	967723 120