

RIDGID
Peddinghaus**Parallelbankschroef 'Matador', Bekbreedte: 140mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967170 140
GTIN	
Artikelklasse	93R

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Geheel van staal, matrijsgesmeed – gegarandeerd onbreekbaar.**
- **Voorwaarts openend, met dubbele trapeziumschroefdraad.**
- **Tegen vervuiling beschermde spindel.**
- **Gefreesde spanbekken met gehard oppervlak.**
- **Geharde, nastelbare geleiding.**
- **Maatverdeling voor snelle voorinstelling.**
- **Groot, gehard aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk.**

Vaste uitvoering.**Callout:**

Tot max. 90 mm

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op het werkblad.

Accessoires:Extra bekken nr. 967210; 967215; 967220; 967225, **vanaf gr. 120 mm.****Opmerking:**

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967530.

Technische beschrijving

Gewicht	18 kg
---------	-------

Openingsrichting	voorwaarts openend
Spandiepte	95 mm
Spanwijdte	200 mm
Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø	1/8 – 5 inch
Bekbreedte	140 mm
Serie	Matador Multiplus
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Magnetische bankschroefbekken, paeraluminium, prisma Bekbreedte 140 mm	967723 140
Magnetische bankschroefbekken, paeraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 140 mm	967724 140
Bankschroef-onderplaat	967330
Magnetische bankschroefbekken, paeraluminium, geprofileerd Bekbreedte 140 mm	967722 140
Pijpklembek (één) voor 'Matador' Bekbreedte 140 mm	967210 140
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 140 mm	967711 140