

RIDGID
Peddinghaus**Parallelbankschroef 'Matador', Bekbreedte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967170 160
GTIN	
Artikelklasse	93R

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Geheel van staal, matrijsgesmeed – gegarandeerd onbreekbaar.**
- **Voorwaarts openend, met dubbele trapeziumschroefdraad.**
- **Tegen vervuiling beschermde spindel.**
- **Gefreesde spanbekken met gehard oppervlak.**
- **Geharde, nastelbare geleiding.**
- **Maatverdeling voor snelle voorinstelling.**
- **Groot, gehard aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk.**

Vaste uitvoering.**Callout:**

Tot max. 90 mm

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op het werkblad.

Accessoires:Extra bekken nr. 967210; 967215; 967220; 967225, **vanaf gr. 120 mm.****Opmerking:**

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967530.

Technische beschrijving

Openingsrichting	voorwaarts openend
------------------	--------------------

Spanwijdte	225 mm
Spandiepte	120 mm
Gewicht	25 kg
Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø	1/8 – 6 inch
Bekbreedte	160 mm
Serie	Matador Multiplus
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 160 mm	967723 160
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 160 mm	967722 160
Pijpklembek (één) voor 'Matador' Bekbreedte 160 mm	967210 160
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Stalen bekken, paar, glad, voor 'Matador' Bekbreedte 160 mm	967215 160
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 160 mm	967724 160
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 160 mm	967711 160
Bankschroef-onderplaat	967330