

**Parallelbankschroef, Bekbreedte: 175mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967260 175
GTIN	4045197694294
Artikelklasse	92H

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Geheel van gesmeed staal – gegarandeerd onbreekbaar.**

**Voorwaarts openend.** Gefreesde spanbekken met gehard oppervlak. Grote spandiepte. Sterke spindel met trapeziumschoefdraad.

Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling.

Nastelbare geleiding; breed, gehard aambeeldvlak.

**Levering:**

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

**Accessoires:**

Pijpklembekken nr. 967285.

Draaiplaat nr. 967280, klembeugel nr. 967290.

**Opmerking:**

Voor passend hoogteverstelapparaat zie nr. 967550.

**Technische beschrijving**

Openingsrichting	voorwaarts openend
Spanwijdte	225 mm
Gewicht	24 kg
Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Pijpklembekken nr. 967285 voor buizen met buiten-Ø	1 – 5 inch

Producttype

PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

---

**Accessoires**

Bankschroef-onderplaat	967330
Pijpklembekken, paar Geschikt voor bankschroef maat 175	967285 175
Draaiplaat, los Geschikt voor bankschroef maat 175	967280 175
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Hoogteverstelapparaat voor bankschroef nr. 967260 Geschikt voor bankschroef maat 175	967550 175

---