

**Parallelbankschroef, Bekbreedte: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967260 100
GTIN	4045197694263
Artikelklasse	92H

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Geheel van gesmeed staal – gegarandeerd onbreekbaar.**

**Voorwaarts openend.** Gefreesde spanbekken met gehard oppervlak. Grote spandiepte. Sterke spindel met trapeziumschroefdraad.

Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling.

Nastelbare geleiding; breed, gehard aambeeldvlak.

**Levering:**

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

**Accessoires:**

Pijpklembekken nr. 967285.

Draaiplaat nr. 967280, klembeugel nr. 967290.

**Opmerking:**

Voor passend hoogteverstelapparaat zie nr. 967550.

**Technische beschrijving**

Pijpklembekken nr. 967285 voor buizen met buiten-Ø	3/8 – 2.1/2 inch
Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Openingsrichting	voorwaarts openend
Spanwijdte	125 mm
Gewicht	6 kg

Bekbreedte	100 mm
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

## Accessoires

Draaiplaat, los Geschikt voor bankschroef maat 100	967280 100
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 100 mm	967711 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, glad, standaard Bekbreedte 100 mm	967721 100
Pijpklembekken, paar Geschikt voor bankschroef maat 100	967285 100
Bankschroef-onderplaat	967330
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Magnetische bankschroefbekken, paarrubber, glad Bekbreedte 100 mm	967727 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 100 mm	967723 100
Magnetische bankschroefbekken, paarvilt, glad Bekbreedte 100 mm	967726 100
Klembeugel los Geschikt voor bankschroef maat 100	967290 100
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, geribbeld Bekbreedte 100 mm	967728 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 100 mm	967722 100
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, prisma Bekbreedte 100 mm	967729 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 100 mm	967724 100