



Parallelbankschroef met klembeugel, Bekbreedte: 100mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	967270 100
GTIN	4045197612724
Artikelklasse	92H

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van gesmeed staal – gegarandeerd onbreekbaar.

Voorwaarts openend. Gefreesde spanbekken met gehard oppervlak. Grote spandiepte. Sterke spindel met trapeziumschroefdraad.

Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling.

Nastelbare geleiding; breed, gehard aanbeeldvlak.

Toepassing:

Om aan werkbladen te klemmen.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Accessoires:

Pijpklembekken nr. 967285.

Technische beschrijving

Gewicht	6,5 kg
Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Openingsrichting	voorwaarts openend
Klembereik	18 - 75 mm

Spanwijdte	125 mm
Pijpklembekken nr. 967285 voor buizen met buiten-Ø	3/8 – 2.1/2 inch
Bekbreedte	100 mm
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 100 mm	967711 100
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, prisma Bekbreedte 100 mm	967729 100
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, geribbeld Bekbreedte 100 mm	967728 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 100 mm	967724 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 100 mm	967723 100
Bankschroef-onderplaat	967330
Magnetische bankschroefbekken, paarrubber, glad Bekbreedte 100 mm	967727 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 100 mm	967722 100
Pijpklembekken, paar Geschikt voor bankschroef maat 100	967285 100
Klembeugel los Geschikt voor bankschroef maat 100	967290 100
Magnetische bankschroefbekken, paarvilt, glad Bekbreedte 100 mm	967726 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, glad, standaard Bekbreedte 100 mm	967721 100