

RIDGID
Peddinghaus**Parallelbankschroef 'Matador', Bekbreedte: 180 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967170 180
GTIN	2050001780355
Artikelklasse	93R

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Geheel van staal, matrijsgesmeed – gegarandeerd onbreekbaar.**
- **Voorwaarts openend, met dubbele trapeziumschroefdraad.**
- **Tegen vervuiling beschermde spindel.**
- **Gefreesde spanbekken met gehard oppervlak.**
- **Geharde, nastelbare geleiding.**
- **Maatverdeling voor snelle voorinstelling.**
- **Groot, gehard aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk.**

Vaste uitvoering.**Callout:**

Tot max. 90 mm

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op het werkblad.

Accessoires:Extra bekken nr. 967210; 967215; 967220; 967225, **vanaf gr. 120 mm.****Opmerking:**

Voor passend hoogterstelapparaat zie nr. 967530.

Spanwijdte: 225 mm

Spandiepte: 120 mm

Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø: 1/8 – 7 inch

Gewicht: 26 kg

Technische beschrijving

Spandiepte	120 mm
Openingsrichting	voorwaarts openend
Gewicht	26 kg
Spanwijdte	225 mm
Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø	1/8 – 7 inch
Bekbreedte	180 mm
Serie	Matador Multiplus
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Hoogteverstelapparaat voor bankschroef nr. 967170 Geschikt voor bankschroef maat 160/180	967530 160/180
Draaiplaat, los Geschikt voor bankschroef maat 140-180	967200 140-180
Pijpklembek (één) voor 'Matador' Bekbreedte 180 mm	967210 180
Bankschroef-onderplaat	967330
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250