

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, SK 40,
Schroefdraad M × lengte L1: M10X181****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301313 M10X181
GTIN	4045197980687
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:****Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.****Toepassing:**

Voor de opname van inschroeffrezen met schroefdraad.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Trilling: gedempt

Afkoppellengte A-maat: 200 mm

Boring-Ø D₁: 10,5 mmØ D₂: 18 mm

Buiten-Ø D: 35 mm

Nuttige lengte L₁: 181 mmL₂: 7 mm**Technische beschrijving**

Schroefdraad M	M10×181
Ø D ₂	18 mm
Nuttige lengte L ₁	181 mm
Boring-Ø D ₁	10,5 mm
Buiten-Ø D	35 mm
L ₂	7 mm

Afkoppellengte A-maat	200 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Trilling	gedempt
Producttype	Inschroeffreesopname