

Garant
**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, SK 50,
Schroefdraad M × lengte L1: M12X281**

Bestelgegevens

Bestelnummer	301314 M12X281
GTIN	4045197981400
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:
Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.
Toepassing:

Voor de opname van inschroeffrezen met schroefdraad.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Trilling: gedempt

Afkoppellengte A-maat: 300 mm

 Boring-Ø D₁: 12,5 mm

 Ø D₂: 21 mm

Buiten-Ø D: 49 mm

 Nuttige lengte L₁: 281 mm

 L₂: 7,5 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad M	M12×281
L ₂	7,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Afkoppellengte A-maat	300 mm
Boring-Ø D ₁	12,5 mm
Nuttige lengte L ₁	281 mm

Buiten-Ø D	49 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Trilling	gedempt
Producttype	Inschroeffreesopname