

Garant**Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad, SK 50,
Schroefdraad M × lengte L1: M16X281****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301314 M16X281
GTIN	4045197981417
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:****Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.****Toepassing:**

Voor de opname van inschroeffrezen met schroefdraad.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Trilling: gedempt

Afkoppellengte A-maat: 300 mm

Boring-Ø D₁: 17 mmØ D₂: 29 mm

Buiten-Ø D: 57 mm

Nuttige lengte L₁: 281 mmL₂: 7,5 mm**Technische beschrijving**

Ø D ₂	29 mm
L ₂	7,5 mm
Nuttige lengte L ₁	281 mm
Buiten-Ø D	57 mm
Boring-Ø D ₁	17 mm
Schroefdraad M	M16×281

Afkoppellengte A-maat	300 mm
Opname	SK 50
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Trilling	gedempt
Producttype	Inschroeffreesopname