

**Parallelbankschroef, Bekbreedte: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967260 150
GTIN	4045197694287
Artikelklasse	92H

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel van gesmeed staal – gegarandeerd onbreekbaar.

Voorwaarts openend. Gefreesde spanbekken met gehard oppervlak. Grote spandiepte. Sterke spindel met trapeziums Schroefdraad.

Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling.

Nastelbare geleiding; breed, gehard aambeeldvlak.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Accessoires:

Pijpklembekken nr. 967285.

Draaiplaat nr. 967280, klembeugel nr. 967290.

Opmerking:

Voor passend hoogteverstelapparaat zie nr. 967550.

Technische beschrijving

Gewicht	18 kg
Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Pijpklembekken nr. 967285 voor buizen met buiten-Ø	1 – 4 inch
Openingsrichting	voorwaarts openend
Spanwijdte	200 mm

Bekbreedte	150 mm
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Magnetische bankschroefbekken, paarrubber, glad Bekbreedte 150 mm	967727 150
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, glad, standaard Bekbreedte 150 mm	967721 150
Assortiment magnetische bankschroefbekken Bekbreedte 150 mm	967702 150
Bankschroef-onderplaat	967330
Hoogteverstelapparaat voor bankschroef nr. 967260 Geschikt voor bankschroef maat 150	967550 150
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 150 mm	967711 150
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 150 mm	967723 150
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, prisma Bekbreedte 150 mm	967729 150
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 150 mm	967724 150
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 150 mm	967722 150
Pijpklembekken, paar Geschikt voor bankschroef maat 150	967285 150
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, geribbeld Bekbreedte 150 mm	967728 150
Draaiplaat, los Geschikt voor bankschroef maat 150	967280 150
Magnetische bankschroefbekken, paarvilt, glad Bekbreedte 150 mm	967726 150