



Momentsleutel zonder opzetstuk, maximaal draaimoment: 40LNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	657215 40L
GTIN	4018754292660
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, compacte momentsleutel met één reactiearm, instelbaar op schaalwaarde en met automatische ontkoppeling. De nauwkeurigheid blijft ook na duizenden toepassingen behouden, omdat voor alle slijtdelen hoogwaardig materiaal wordt gebruikt en de buigstaaf (bij het gebruik van de sleutel) slechts kort wordt belast. Behuizing en handvat van sterke rechthoekige pijp. Schaalverdeling kan worden bijgesteld. **Linksom aanhalen door het omsteken van de opzetstukken.**

Zonder opzetstuk (basismodel); voor geschikte opzetstukken zie nr. 657582 – 657950.

Maateenheden: Nm.

Functie:

als tijdens het gebruik van de sleutel de ingestelde waarde wordt bereikt, ontkoppelt de sleutel met een 'dubbel signaal' (hoorbaar en voelbaar) en is meteen daarna weer gereed voor gebruik. Snel instellen van het draaimoment met behulp van de schuif-instelknop. De instelwaarde wordt via de vergrendelingstoets in de handgreep vastgehouden.

Toepassing:

Omdat het draaimoment zeer snel kan worden gewijzigd, is de sleutel bij uitstek geschikt voor reparaties en kleine series.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

- L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
- L_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
- L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
- L_4 = steekmaat van het insteekgereedschap
- L = totale lengte van het gereedschap
- T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
- T_2 = voorgeschreven draaimoment

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Schaalverdeling 1 maatstreep =	1 Nm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Weergave	analoog
Opname voor opzetstuk	9×12 mm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±4 %
maximaal draaimoment	40 Nm
Gewicht	395 g
Draaimomentbereik	8 - 40 Nm
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [I ₂]	17,5 mm
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Totale lengte L	222 mm
Meetmethode	Draaimoment
Aflezings omschakelbaar	Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	ontkoppelend
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [I ₃]	235,5 mm
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Aansluitingsvorm	voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
Hefboomlengte zonder opzetstuk [I ₁]	218 mm
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Kalibratie	O1
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee

Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

KalibratieMomentsleutel Maximaal draaimoment 400 Nm	020010 400
---	------------

Accessoires

Reservehandvat voor momentsleutel Type 3	657211 3
Schaalframe voor momentsleutel Type 1	657214 1