



Momentsleutel met opzetratel, omschakelbaar, Maximaal draaimoment: 40LNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	657105 40L
GTIN	2050002047181
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, compacte momentsleutel met één reactiearm, instelbaar op schaalwaarde en met automatische ontkoppeling. De nauwkeurigheid blijft ook na duizenden toepassingen behouden, omdat voor alle slijtdelen hoogwaardig materiaal wordt gebruikt en de buigstaaf (bij het gebruik van de sleutel) slechts kort wordt belast. Behuizing en handvat van sterke rechthoekige pijp. Schaalverdeling kan worden bijgesteld. **Linksom aanhalen door het omsteken van de opzetstukken.**

Met **opzetratel, omschakelbaar. Maateenheden:** Nm.

Functie:

Als tijdens het gebruik van de sleutel de ingestelde waarde wordt bereikt, ontkoppelt de sleutel met een 'dubbel signaal' (hoorbaar en voelbaar) en is meteen daarna weer gereed voor gebruik. Snel instellen van het draaimoment met behulp van de schuif-instelknop. De instelwaarde wordt via de vergrendelingstoets in de handgreep vastgehouden.

Toepassing:

Omdat het draaimoment zeer snel kan worden gewijzigd, is de sleutel bij uitstek geschikt voor reparaties en kleine series.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Opname voor opzetstuk	9×12 mm
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
maximaal draaimoment	40 Nm
Gewicht	400 g
Schaalverdeling 1 maatstreep =	1 Nm
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Weergave	analoog
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±4 %
Draaimomentbereik	8 - 40 Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [I ₃]	235,5 mm
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Aansluitingsvorm	voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
Feedback	ontkoppeld
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Meetmethode	Draaimoment
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Hefboomlengte zonder opzetstuk [I ₁]	218 mm
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [I ₂]	17,5 mm
Kalibratie	O1
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee

Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Knikfunctie	nee
Slipperfunctie	nee
QuickRelease/ snelwisselfunctie	nee
Sleepwijzer	nee
Producttype	Momentsleutel

Accessoires

Reservehandvat voor momentsleutel Type 4	657211 4
Reservehandvat voor momentsleutel Type 3	657211 3
Schaalframe voor momentsleutel Type 1	657214 1
Opzetratel, omschakelbaar Type aandrijfvierkant 1-3/8 inch	657600 1-3/8
Momentsleutelzonder opzetstuk maximaal draaimoment 40L Nm	657215 40L