



Momentsleutel met vierkant opzetstuk, maximaal draaimoment: 40LNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	657205 40L
GTIN	2050002047266
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, compacte momentsleutel met één reactiearm, instelbaar op schaalwaarde en met automatische ontkoppeling. De nauwkeurigheid blijft ook na duizenden toepassingen behouden, omdat voor alle slijtdelen hoogwaardig materiaal wordt gebruikt en de buigstaaf (bij het gebruik van de sleutel) slechts kort wordt belast. Behuizing en handvat van sterke rechthoekige pijp. Schaalverdeling kan worden bijgesteld. **Linksom aanhalen door het omsteken van de opzetstukken.**

Met **vierkant opzetstuk**. **Maateenheden:** Nm.

Functie:

Instelling: snel instellen van het draaimoment met behulp van de schuif-instelknop. De instelwaarde wordt via de vergrendelingstoets in de handgreep vastgehouden.

Snel instellen van het draaimoment met behulp van de schuif-instelknop. De instelwaarde wordt via de vergrendelingstoets in de handgreep vastgehouden.

Toepassing:

Omdat het draaimoment zeer snel kan worden gewijzigd, is de sleutel bij uitstek geschikt voor reparaties en kleine series.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Schaalverdeling 1 maatstreep =	1 Nm
Weergave	analoog
Draaimomentbereik	8 - 40 Nm
Opname voor opzetstuk	9×12 mm
Gewicht	400 g
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstuk
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
maximaal draaimoment	40 Nm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±4 %
Feedback	ontkoppelend
Aansluitingsvorm	voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [I ₂]	17,5 mm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [I ₃]	235,5 mm
Meetmethode	Draaimoment
Hefboomlengte zonder opzetstuk [I ₁]	218 mm
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Norm	DIN EN ISO 6789
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Kalibratie	O1
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch

Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Knikfunctie	nee
Slipperfunctie	nee
QuickRelease/ snelwisselfunctie	nee
Sleepwijzer	nee
Producttype	Momentsleutel

Accessoires

Schaalframe voor momentsleutel Type 1	657214 1
Reservehandvat voor momentsleutel Type 4	657211 4
Reservehandvat voor momentsleutel Type 3	657211 3
Vierkant-opzetstuk Type aandrijfvierkant 1-3/8 inch	657700 1-3/8
Momentsleutelzonder opzetstuk maximaal draaimoment 40L Nm	657215 40L