

Liggerpaar EGN Duo 150×50×1,5, Liggerlengte: 2700mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	991363 2700
GTIN	
Artikelklasse	96P

Omschrijving

Uitvoering:

Koudgeformde rechthoekprofielen met aangelaste flenzen. Elke flens heeft maximaal 5 sterke haken voor een optimale lastinvoering in de palletstelling staanders.

T.b.v.:

Palletstellingen vanaf bouwjaar 08/2018 tot 05/2022.

Levering:

2 liggers voor het inhangen in staanderframes, inclusief resp. 2 borgpennen.

Kleur:

Overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, **poedercoating**.

Opmerking:

Andere liggers met liggerlengte 2700 mm vindt u onder nr. 991337, 991341, 991345 in de hoofdcatalogus band 3.

Voor stellingen tot bouwjaar 05/2022 mogen liggers alleen in vervanging bij beschadiging worden gebruikt. Bij wijziging van de stelling, bijv. inbouw van extra liggerniveaus, moet een nieuwe berekening plaatsvinden volgens DIN 15512:2020.

Technische beschrijving

Belastbaarheid per liggerpaar	3750 kg
Liggerlengte	2700 mm
Toepassingsgebied	Stelling
Liggerhoogte	150 mm
Producttype	Ligger / traverse

