

## Liggerpaar EGN Duo 150×50×1,5, Liggerlengte: 3600mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	991364 3600
GTIN	
Artikelklasse	96P

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Koudgeformde rechthoekprofielen met aangelaste flenzen. Elke flens heeft maximaal 5 sterke haken voor een optimale lastinvoering in de palletstelling staanders.

**T.b.v.:**

Palletstellingen vanaf bouwjaar 08/2018 tot 05/2022.

**Levering:**

2 liggers voor het inhangen in staanderframes, inclusief resp. 2 borgpennen.

**Kleur:**

Overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, **poedercoating**.

**Opmerking:**

andere liggers met liggerlengte 2700 mm vindt u onder nr. 991337, 991341, 991345 in de hoofdcatalogus band 3.

Voor stellingen tot bouwjaar 05/2022 mogen liggers alleen in vervanging bij beschadiging worden gebruikt. Bij wijziging van de stelling, bijv. inbouw van extra liggerniveaus, moet een nieuwe berekening plaatsvinden volgens DIN 15512:2020.

### Technische beschrijving

Liggerlengte	3600 mm
Belastbaarheid per liggerpaar	3322 kg
Toepassingsgebied	Stelling
Liggerhoogte	150 mm
Producttype	Ligger / traverse

