



## Handschoenen, paar KryTech 563, Handschoenmaat: 7



### Bestelgegevens

Bestelnummer	094470 7
GTIN	3245425634172
Artikelklasse	04P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

KryTech 563. Voor **fijngevoelige en algemene werkzaamheden** in een droge en weinig vervuilde werkomgeving. Uitstekend bestand tegen olie en vet. De slijtvaste nitrillaag zorgt voor een lange gebruiksduur. Bijzonder geschikt voor het persen van metaal, omgang met platen, en mechanische onderhoudswerkzaamheden.

#### Norm:

EN 388; EN 420

#### Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Snijbeschermingsklasse: B

Kleur: zwart / grijs

siliconenvrij: ja

### Technische beschrijving

DMF-vrij	ja
Grip bij olie	zeer goed

EN 388 snijvastheid	3
Handschoenmaat	7
Gewicht	37 g
EN 388 weerstand na scheuren	4
Ademend	goed
EN 388 doorsteekweerstand	3
Tastgevoel	zeer goed
Grip bij natheid	goed
Materiaal coating	nitril
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Pasvorm	zeer goed
siliconenvrij	ja
EN 388 slijtvastheid	4
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Universele handschoenen
EN 388:2016	4343B
Dragermateriaal	PEHD
Coating	Nitril
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	zwart / grijs
Snijbeschermingsklasse	B
Producttype	Snijbestendige handschoenen