



## Kogellagertrekker-assortiment in KUKKO L-BOXX®, Type: K70C



### Bestelgegevens

Bestelnummer	883000 K70C
GTIN	4021176019999
Artikelklasse	83U

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Trekkerassortiment in KUKKO L-BOXX® gr. 136 bestaande uit een basisdeel met spindel (120 mm lang) en telkens 3 smalle en brede lostrekhaken (elk 70 mm lang) en een basisdeel met spindel (240 mm lang) en telkens 4 smalle en brede lostrekhaken (elk 156 mm lang).

#### Toepassing:

Voor het niet-destructief trekken van groefkogellagers die zodanig binnen een behuizing op een as zijn gemonteerd, dat de trekkerhaken tussen de binnen- en de buitenring moeten aangrijpen.

#### T.b.v.:

Kogellagers volgens ISO: 6000 – 6020; 6200 – 6212; 6300 – 6311; 6403 – 6408

#### Inhoud:

- 1 set trekkerhaken, 3-delig, 150 mm lang (voor kogellagers 6000, 6001, 6002, 6003, 6200).
- 1 set trekkerhaken, 3-delig, 150 mm lang (voor kogellagers 6004, 6005, 6201, 6202, 6203, 6300).
- 1 set trekkerhaken, 3-delig, 170 mm lang (voor kogellagers 6204, 6205, 6301, 6302, 6303).
- 1 set trekkerhaken, 4-delig, 180 mm lang (voor kogellagers 6007, 6008, 6009, 6010, 6013).
- 1 set trekkerhaken, 4-delig, 180 mm lang

(voor kogellagers 6011, 6012, 6206, 6207, 6304, 6305, 6306).

1 set trekkerhaken, 4-delig, 217 mm lang

(voor kogellagers 6208, 6209, 6210, 6307, 6403, 6407).

1 set trekkerhaken, 4-delig, 217 mm lang

(voor kogellagers 6211, 6212, 6308, 6309, 6310, 6311, 6404, 6405, 6406, 6408).

---

## Technische beschrijving

Producttype

Kogellagertrekker