

**Volprofielplaat 60° binnen rechts, HBX820, Oplopend met: 2,5mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 270784 2,5 |
| GTIN | 4045197982520 |
| Artikelklasse | 22B |

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Snijmateriaal | HM |
| Draadspoed | 2,5 mm |
| Binnen-/buitentoepassing | binnen |
| Inzetsoort | rechts |
| Wisselplaatprofiel | Volprofiel |
| Soort | HBX820 |
| Tolerantieklasse | DIN 13 6H |
| Draadsoort | MF |
| Draadsoort | M |
| Flankhoek | 60 graden |
| Dikte | 3,6 mm |
| Plaatafmeting L | 16 mm |
| Producttype | Wisselplaat voor het draadsnijden |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|----------------------------|--------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | 220 m/min | N |

| | | | |
|--------------------------------|------------------|-----------|---|
| Aluminium > 10% Si | geschikt | 150 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 130 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 130 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 110 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 85 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 75 m/min | P |
| Staal < 55 HRC | beperkt geschikt | 35 m/min | H |
| RVS < 900 N/mm ² | beperkt geschikt | 85 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | beperkt geschikt | 85 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | beperkt geschikt | 40 m/min | S |
| GG(G) | geschikt | 110 m/min | K |
| CuZn | beperkt geschikt | 130 m/min | N |
| Continu | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |