

**Volprofielplaat 55° binnen rechts, HBX820, Aantal gangen / inch: 14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270817 14
GTIN	4045197982582
Artikelklasse	22B

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Draadspoed	14 mm
Binnen-/buitentoepassing	binnen
Inzetsoort	rechts
Wisselplaatprofiel	Volprofiel
Soort	HBX820
Draadsoort	BSW
Draadsoort	BSP
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Dikte	3,6 mm
Plaatafmeting L	16 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draadsnijden

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	220 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	150 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	110 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	85 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	75 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	35 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	85 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	85 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	130 m/min	N
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		