

**Deelprofielplaat 60° buiten rechts, HBX820, Oplopend met: 0,5-3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270748 0,5-3
GTIN	4045197982544
Artikelklasse	22B

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
Draadspoed	0,5 mm
maximale draadspoed	3 mm
Inzetsoort	rechts
Binnen-/buitentoepassing	buiten
Wisselplaatprofiel	Deelprofiel
Soort	HBX820
Tolerantieklasse	DIN 13 6H
Draadsoort	MF
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Dikte	3,6 mm

Plaatafmeting L	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draadsnijden

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	220 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	150 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	85 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	75 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	35 m/min	H
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	85 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	85 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	40 m/min	S
GG(G)	geschikt	110 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	130 m/min	N
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		