



Handschoenen, paar KryTech 563, Handschoenmaat: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	094470 8
GTIN	3245425634189
Artikelklasse	04P

Omschrijving

Uitvoering:

KryTech 563. Voor **fijngevoelige en algemene werkzaamheden** in een droge en weinig vervuilde werkomgeving. Uitstekend bestand tegen olie en vet. De slijtvaste nitrillaag zorgt voor een lange gebruiksduur. Bijzonder geschikt voor het persen van metaal, omgang met platen, en mechanische onderhoudswerkzaamheden.

Norm:

EN 388; EN 420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Snijbeschermingsklasse: B

Kleur: zwart / grijs

siliconenvrij: ja

Technische beschrijving

Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Pasvorm	zeer goed

Gewicht	37 g
DMF-vrij	ja
EN 388 snijvastheid	3
Handschoenmaat	8
Materiaal coating	nitril
Ademend	goed
Grip bij olie	zeer goed
EN 388 slijtvastheid	4
Tastgevoel	zeer goed
EN 388 weerstand na scheuren	4
Grip bij natheid	goed
siliconenvrij	ja
EN 388 doorsteekweerstand	3
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
EN 388:2016	4343B
Dragermateriaal	PEHD
Coating	Nitril
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	zwart / grijs
Snijbeschermingsklasse	B
Producttype	Snijbestendige handschoenen