



Parallelbankschroef met verwisselbare bekken, Bekbreedte: 160mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	967430 160
GTIN	4045197694416
Artikelklasse	92H

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van staal – gegarandeerd onbreekbaar. Voorwaarts openend.

Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken.

Spindel met trapeziumschroefdraad, afgedekt en beschermd tegen vervuiling.

Dubbelpriamatische geleiding met nastelmogelijkheid.

Met aambeeldvlak voor licht richt- en stuikwerk.

Met geribbelde, geharde spanbekken (verwisselbaar).

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Opmerking:

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967540.

Technische beschrijving

Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Gewicht	27 kg
Spanwijdte	210 mm
Spandiepte	100 mm
Openingsrichting	voorwaarts openend
Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø	25 - 100 mm
Bekbreedte	160 mm

verwisselbare bekken	ja
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Reservebekken, paar, met schroeven voor nr. 967430 Bekbreedte 160 mm	967440 160
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 160 mm	967722 160
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 160 mm	967724 160
Bankschroef-onderplaat	967330
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 160 mm	967711 160
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 160 mm	967723 160
Hoogteverstelapparaat voor bankschroeven nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Geschikt voor bankschroef maat 160/180	967540 160/180