

BROCKHAUS][HEUER

Parallelbankschroef 'Heuer-Front' met draaiplaat, Bekbreedte: 140mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	967370 140
GTIN	2050002047730
Artikelklasse	93Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel van gesmeed staal – gegarandeerd onbreekbaar.

Voorwaarts openend. Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken. Sterke spindel met **dubbele trapeziumschroefdraad** om de bekken snel te kunnen openen en sluiten. Verzinkte spindelsleutel met geklonken stalen borgringen. Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling. Nastelbare, tweezijdige prismageleiding.

Met versterkt aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk.

Geribbelde spanbekken met zorgvuldig gehard oppervlak; niet verwisselbaar.

Draaiplaat 360° traploos draaibaar en in elke positie goed vast te zetten.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten voor montage op het werkblad.

Kleur:

Blauwe hamerslaglak, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Openingsrichting	voorwaarts openend
Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Bekbreedte	140 mm
Serie	Heuer Front

verwisselbare bekken	nee
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Bankschroef-onderplaat	967330
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 140 mm	967711 140
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 140 mm	967722 140
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 140 mm	967723 140
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 140 mm	967724 140