

BROCKHAUS | HEUER

Parallelbankschroef 'Heuer-Front', Bekbreedte: 180mm**Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 967350 180 |
| GTIN | 2050002047679 |
| Artikelklasse | 93Q |

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel van gesmeed staal – gegarandeerd onbreekbaar.

Voorwaarts openend. Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken. Sterke spindel met **dubbele trapeziums Schroefdraad** om de bekken snel te kunnen openen en sluiten. Verzinkte spindelsleutel met geklonken stalen borgringen. Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling. Nastelbare, tweezijdige prismageleiding.

Met versterkt aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk.

Geribbelde spanbekken met zorgvuldig gehard oppervlak; niet verwisselbaar.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten voor montage op het werkblad.

Kleur:

Blauwe hamerslaglak, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967540.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|----------------------|
| Spandiepte | 100 mm |
| Openingsrichting | voorwaarts openend |
| Gewicht | 29 kg |
| Materiaal | Staal matrijsgesmeed |

| | |
|---|-----------------------|
| Spanwijdte | 225 mm |
| Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø | 27 - 100 mm |
| Bekbreedte | 180 mm |
| Serie | Heuer Front |
| verwisselbare bekken | nee |
| Producttype | PARALLEL-SCHRAUBSTOCK |

Accessoires

| | |
|---|----------------|
| Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250 | 967328 300X250 |
| Draaiplaat, los Geschikt voor bankschroef maat 160/180 | 967390 160/180 |
| Hoogteverstelapparaat voor bankschroeven nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Geschikt voor bankschroef maat 160/180 | 967540 160/180 |
| Bankschroef-onderplaat | 967330 |