

BROCKHAUS | HEUER

**Parallelbankschroef 'Heuer-Front', Bekbreedte: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967350 100
GTIN	2050002047631
Artikelklasse	93Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Geheel van gesmeed staal – gegarandeerd onbreekbaar.**

**Voorwaarts openend.** Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken. Sterke spindel met **dubbele trapeziums Schroefdraad** om de bekken snel te kunnen openen en sluiten. Verzinkte spindelsleutel met geklonken stalen borgringen. Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling. Nastelbare, tweezijdige prismageleiding.

Met versterkt aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk.

Geribbelde spanbekken met zorgvuldig gehard oppervlak; niet verwisselbaar.

**Levering:**

Inclusief bevestigingsbouten voor montage op het werkblad.

**Kleur:**

Blauwe hamerslaglak, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967540.

**Technische beschrijving**

Spanwijdte	125 mm
Gewicht	4,5 kg
Openingsrichting	voorwaarts openend
Materiaal	Staal matrijsgesmeed

Spandiepte	50 mm
Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø	16 - 30 mm
Bekbreedte	100 mm
Serie	Heuer Front
verwisselbare bekken	nee
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

## Accessoires

Magnetische bankschroefbekken, paarvilt, glad Bekbreedte 100 mm	967726 100
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, geribbeld Bekbreedte 100 mm	967728 100
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 100 mm	967711 100
Draaiplaat, los Geschikt voor bankschroef maat 100	967390 100
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Klembeugel los Voor bankschroef 'Heuer-Front' maat 100	967400 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 100 mm	967722 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, glad, standaard Bekbreedte 100 mm	967721 100
Bankschroef-onderplaat	967330
Magnetische bankschroefbekken, paarrubber, glad Bekbreedte 100 mm	967727 100
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, prisma Bekbreedte 100 mm	967729 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 100 mm	967723 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 100 mm	967724 100