


BROCKHAUS][HEUER

**Parallelbankschroef 'Heuer-Front' met draaiplaat, Bekbreedte: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967370 160
GTIN	2050002047747
Artikelklasse	93Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Geheel van gesmeed staal – gegarandeerd onbreekbaar.**

**Voorwaarts openend.** Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken. Sterke spindel met **dubbele trapeziumschroefdraad** om de bekken snel te kunnen openen en sluiten. Verzinkte spindelsleutel met geklonken stalen borgringen. Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling. Nastelbare, tweezijdige prismageleiding.

Met versterkt aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk.

Geribbelde spanbekken met zorgvuldig gehard oppervlak; niet verwisselbaar.

Draaiplaat 360° traploos draaibaar en in elke positie goed vast te zetten.

**Levering:**

Inclusief bevestigingsbouten voor montage op het werkblad.

**Kleur:**

Blauwe hamerslaglak, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Openingsrichting	voorwaarts openend
Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Bekbreedte	160 mm
Serie	Heuer Front

verwisselbare bekken	nee
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

---

## Accessoires

Bankschroef-onderplaat	967330
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 160 mm	967724 160
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 160 mm	967723 160
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 160 mm	967722 160
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 160 mm	967711 160