

BROCKHAUS | HEUER

Parallelbankschroef 'Heuer-Front' met verwisselbare bekken, Bekbreedte: 120mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	967360 120
GTIN	2050002047686
Artikelklasse	93Q

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van gesmeed staal – gegarandeerd onbreekbaar.

Voorwaarts openend. Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken. Sterke spindel met **dubbele trapeziumschroefdraad** om de bekken snel te kunnen openen en sluiten. Verzinkte spindelsleutel met geklonken stalen borgringen. Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling. Nastelbare, tweezijdige prismageleiding.

Met versterkt aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk.

Inzet-spanbekken met gehard oppervlak. Eén zijde **geribbeld**, één zijde **glad**. Omkeerbaar en verwisselbaar.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten voor montage op het werkblad.

Kleur:

Blauwe hamerslaglak, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor bijpassend hoogterstelapparaat zie nr. 967540.

Technische beschrijving

Openingsrichting	voorwaarts openend
Spanwijdte	150 mm

Spandiepte	65 mm
Gewicht	9 kg
Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø	16 - 55 mm
Bekbreedte	120 mm
Serie	Heuer Front
verwisselbare bekken	nee
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Hoogteverstelapparaat voor bankschroeven nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Geschikt voor bankschroef maat 120	967540 120
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 120 mm	967724 120
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 120 mm	967711 120
Draaiplaat, los Geschikt voor bankschroef maat 120	967390 120
Reservebekken, paar, met schroeven voor 'Heuer-Front' Bekbreedte 120 mm	967405 120
Bankschroef-onderplaat	967330
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 120 mm	967722 120
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 120 mm	967723 120