

BROCKHAUS | HEUER

## Parallelbankschroef 'Heuer-Front' met verwisselbare bekken, Bekbreedte: 140mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	967360 140
GTIN	2050002047693
Artikelklasse	93Q

### Omschrijving

**Uitvoering:**

**Geheel van gesmeed staal – gegarandeerd onbreekbaar.**

**Voorwaarts openend.** Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken. Sterke spindel met **dubbele trapeziums Schroefdraad** om de bekken snel te kunnen openen en sluiten. Verzinkte spindelsleutel met geklonken stalen borgringen. Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling. Nastelbare, tweezijdige prismageleiding.

Met versterkt aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk.

Inzet-spanbekken met gehard oppervlak. Eén zijde **geribbeld**, één zijde **glad**. Omkeerbaar en verwisselbaar.

**Levering:**

Inclusief bevestigingsbouten voor montage op het werkblad.

**Kleur:**

Blauwe hamerslaglak, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Voor bijpassend hoogterstelapparaat zie nr. 967540.

### Technische beschrijving

Spanwijdte	200 mm
Openingsrichting	voorwaarts openend

Spandiepte	80 mm
Gewicht	16 kg
Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø	27 - 70 mm
Bekbreedte	140 mm
Serie	Heuer Front
verwisselbare bekken	nee
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

## Accessoires

Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 140 mm	967724 140
Reservebekken, paar, met schroeven voor 'Heuer-Front' Bekbreedte 140 mm	967405 140
Bankschroef-onderplaat	967330
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 140 mm	967722 140
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 140 mm	967711 140
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Draaiplaat, los Geschikt voor bankschroef maat 140	967390 140
Hoogteverstelapparaat voor bankschroeven nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Geschikt voor bankschroef maat 140	967540 140
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 140 mm	967723 140