

Garant**eco-Steekzwaard versterkt, rechts, Steekzwaardhoogte h₅ / steekbreedte w: 32/3Lmm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	273864 32/3L
GTIN	4045197983558
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Uitvoering:

Met eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

T.b.v.:

Houder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 of VDI-houder 319133.

Let op:

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

Opmerking:

Vanwege de constructie niet compatibel met EWS-opnames nr. 319148 en 319149.

Technische beschrijving

Hoogte h ₁	25 mm
Steekbreedte w	3 mm
Voor maximale werkstuk-Ø	90 mm
Serie	Eco
Hoogte van beitelhouder h ₅	32 mm
Totale lengte L	122 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee

Producttype

Steekwaard