

Garant**eco-Steekzwaard versterkt, links, Hoogte van steekzwaardhouder h5 / steekbreedte w: 32/3mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 273865 32/3 |
| GTIN | 4045197983565 |
| Artikelklasse | 21W |

Omschrijving**Uitvoering:**

Met eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

T.b.v.:

Houder nr. 273893; 273894; 274095; 274097 of VDI-houder 319132.

Let op:

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

Opmerking:

Vanwege de constructie niet compatibel met EWS-opnames nr. 319148 en 319149.

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen. Vanaf 19,5 mm steekdiepte komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|--|----------|
| Serie | Eco |
| Voor maximale werkstuk-Ø | 65 mm |
| Steekbreedte w | 3 mm |
| Hoogte h ₁ | 25 mm |
| Hoogte van beitelhouder h ₅ | 32 mm |
| Totale lengte L | 109,5 mm |
| Inzetsoort | links |

| | |
|--------------------------|------------|
| Inwendige koeling | ja |
| axiaal insteken mogelijk | nee |
| Producttype | Steekzaard |