

BROCKHAUS | HEUER

**Parallelbankschroef 'Heuer-Front' met klembeugel, Bekbreedte: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967395 100
GTIN	2050002047839
Artikelklasse	93Q

**Omschrijving****Uitvoering:****Geheel van gesmeed staal – gegarandeerd onbreekbaar.****Voorwaarts openend.** Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken. Sterke spindel met **dubbele trapeziumschroefdraad** om de bekken snel te kunnen openen en sluiten. Verzinkte spindelsleutel met geklonken stalen borgringen. Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling. Nastelbare, tweezijdige prismageleiding.

Met versterkt aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk.

Geribbelde spanbekken met zorgvuldig gehard oppervlak; niet verwisselbaar.

Klembeugel voor werkbladen met een dikte van 10 – 60 mm.

**Toepassing:**

om aan werkbladen te klemmen.

**Kleur:**Blauwe hamerslaglak, **poedercoating**.**Technische beschrijving**

Gewicht	5 kg
Openingsrichting	voorwaarts openend

Klembereik	10 - 60 mm
Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø	3/8 – 1 inch
Bekbreedte	100 mm
Serie	Heuer Front
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

## Accessoires

Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 100 mm	967711 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 100 mm	967723 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 100 mm	967724 100
Magnetische bankschroefbekken, paarvilt, glad Bekbreedte 100 mm	967726 100
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, prisma Bekbreedte 100 mm	967729 100
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 100 mm	967722 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, glad, standaard Bekbreedte 100 mm	967721 100
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, geribbeld Bekbreedte 100 mm	967728 100
Bankschroef-onderplaat	967330
Magnetische bankschroefbekken, paarrubber, glad Bekbreedte 100 mm	967727 100
Klembeugel los Voor bankschroef 'Heuer-Front' maat 100	967400 100