

BROCKHAUS | HEUER

Parallelbankschroef 'Heuer-Front' met draaiplaat en verwisselbare bekken, Bekbreedte: 160mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	967380 160
GTIN	2050002047785
Artikelklasse	93Q

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van gesmeed staal – gegarandeerd onbreekbaar.

Voorwaarts openend. Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken. Sterke spindel met **dubbele trapeziumschroefdraad** om de bekken snel te kunnen openen en sluiten. Verzinkte spindelsleutel met geklonken stalen borgringen. Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling. Nastelbare, tweezijdige prismageleiding.

Met versterkt aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk.

Inzet-spanbekken met gehard oppervlak. Eén zijde **geribbeld**, één zijde **glad**. Omkeerbaar en verwisselbaar.

Draaiplaat 360° traploos draaibaar en in elke positie goed vast te zetten.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten voor montage op het werkblad.

Kleur:

Blauwe hamerslaglak, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Openingsrichting	voorwaarts openend
Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Bekbreedte	160 mm

Serie	Heuer Front
verwisselbare bekken	ja
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 160 mm	967722 160
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 160 mm	967724 160
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 160 mm	967723 160
Reservebekken, paar, met schroeven voor 'Heuer-Front' Bekbreedte 160 mm	967405 160
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 160 mm	967711 160
Bankschroef-onderplaat	967330