

BROCKHAUS | HEUER

Parallelbankschroef 'Heuer-Compact' met snelverstelling, Bekbreedte: 120mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	967460 120
GTIN	2050002047846
Artikelklasse	93Q

Omschrijving

Uitvoering:

Lichtgewicht, van staal, met compacte afmetingen, **geheel van gesmeed staal. Voorwaarts openend.**

Met geïntegreerde pijpklembekken onder de normale bekken.

Nieuwe **spanwijdte-snelverstelling** van 0 tot 130 mm door eenvoudig draaien van het buislichaam en snel uitschuiven van de voorste bek.

Extra openingswijdte-indicatie op het buislichaam met centimeterschaal vergemakkelijkt het vooraf instellen.

Inzet-spanbekken met gehard oppervlak en verzinkt. Spankracht 10 kN.

Eén zijde **geribbeld**, één zijde **glad**. Omkeerbaar en verwisselbaar.

Callout:

Ontgrendelen door draaien.

Snelle instelling van de spanwijdte.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Accessoires:

Draaiplaat nr. 967390 **maat 100**.

Reservebekken nr. 967405 maat 120.

Klembeugel nr. 967400 maat 100.

Technische beschrijving

Spanwijdte	130 mm
Spanwijdte-snelverstelling	ja
Materiaal	Staal gesmeed
Gewicht	4,5 kg
Spandiepte	65 mm
Openingsrichting	voorwaarts openend
Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø	15 - 50 mm
Bekbreedte	120 mm
Serie	Heuer Compact
verwisselbare bekken	ja
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 120 mm	967723 120
Draaiplaat, los Geschikt voor bankschroef maat 100	967390 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 120 mm	967722 120
Bankschroef-onderplaat	967330
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Klembeugel los Voor bankschroef 'Heuer-Front' maat 100	967400 100
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 120 mm	967711 120
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 120 mm	967724 120
Reservebekken, paar, met schroeven voor 'Heuer-Front' Bekbreedte 120 mm	967405 120