

BROCKHAUS | HEUER

Parallelbankschroef 'Heuer-Front', Bekbreedte: 160mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	967350 160
GTIN	2050002047662
Artikelklasse	93Q

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel van gesmeed staal – gegarandeerd onbreekbaar.

Voorwaarts openend. Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken. Sterke spindel met **dubbele trapeziums Schroefdraad** om de bekken snel te kunnen openen en sluiten. Verzinkte spindelsleutel met geklonken stalen borgringen. Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling. Nastelbare, tweezijdige prismageleiding.

Met versterkt aambeeldvlak voor richt- en stuikwerk.

Geribbelde spanbekken met zorgvuldig gehard oppervlak; niet verwisselbaar.

Levering:

Inclusief bevestigingsbouten voor montage op het werkblad.

Kleur:

Blauwe hamerslaglak, **poedercoating**.

Opmerking:

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967540.

Technische beschrijving

Spandiepte	100 mm
Spanwijdte	225 mm
Gewicht	27 kg
Openingsrichting	voorwaarts openend

Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø	27 - 100 mm
Bekbreedte	160 mm
Serie	Heuer Front
verwisselbare bekken	nee
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 160 mm	967723 160
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Hoogteverstelapparaat voor bankschroeven nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Geschikt voor bankschroef maat 160/180	967540 160/180
Bankschroef-onderplaat	967330
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 160 mm	967724 160
Draaiplaat, los Geschikt voor bankschroef maat 160/180	967390 160/180
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 160 mm	967711 160
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 160 mm	967722 160