



## Momentschroevendraaier met digitale weergave, D 6,3-bitopname, maximaal draaimoment: 200cNm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	659913 200
GTIN	7610733276325
Artikelklasse	63D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Krachthandvat** met huidvriendelijke mantel van elastomeer zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met **natte of met olie besmeurde handen**. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging).

Instelling van het draaimoment **zonder gereedschap** door uittrekken en verdraaien van de kap. De ingestelde draaimomentwaarde wordt in het venster weergegeven (**digitale weergave aan het uiteinde van het handvat**). Ingebouwde elektronica met NFC-aansluiting. Door de klant te vervangen batterij (knoopcel CR 1/3 N; 3V). **Maateenheden:** Nm, lbfft.

**Bithouder met magneet** voor de opname van C 6,3-bits.

#### Toepassing:

Voor gecontroleerd aanhalen met een vooraf ingesteld draaimoment.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

### Technische beschrijving

Bithouder	D 6,3
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Weergave	Digitaal

Draaimomentbereik	0,4 - 2 Nm
Resolutie	2 cNm
maximaal draaimoment	200 cNm
Draaimomentbereik	40 - 200 cNm
Feedback	ontkoppelend
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aflezingsomschakelbaar	lbfft
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Gewicht	114 g
Totale lengte L	146,5 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Instelling van de activeringswaarde	digitaal, verstelbaar
Meetmethode	Draaimoment
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Meettechniek	Mechanisch
Fabrikantnummer	DigiTorque V2
Vast ingesteld draaimoment	nee
Producttype	momentschroevendraaier

## Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

