



Momentschroevendraaier met digitale weergave, D 6,3-bitopname, maximaal draaimoment: 500cNm



Bestelgegevens

Bestelnummer	659913 500
GTIN	7610733288953
Artikelklasse	63D

Omschrijving

Uitvoering:

Krachthandvat met huidvriendelijke mantel van elastomeer zorgt voor een probleemloze overdracht van het vereiste draaimoment, zelfs met **natte of met olie besmeurde handen**. Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het losdraaimoment is hoger dan het aanhaalmoment (overbelastingsbeveiliging).

Instelling van het draaimoment **zonder gereedschap** door uittrekken en verdraaien van de kap. De ingestelde draaimomentwaarde wordt in het venster weergegeven (**digitale weergave aan het uiteinde van het handvat**). Ingebouwde elektronica met NFC-aansluiting. Door de klant te vervangen batterij (knoopcel CR 1/3 N; 3V). **Maateenheden:** Nm, lbfft.

Bithouder met magneet voor de opname van C 6,3-bits.

Toepassing:

Voor gecontroleerd aanhalen met een vooraf ingesteld draaimoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	500 cNm
Draaimomentbereik	100 - 500 cNm
Weergave	Digitaal

Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Resolutie	5 cNm
Bithouder	D 6,3
Draaimomentbereik	1 - 5 Nm
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Feedback	ontkoppellend
Totale lengte L	146,5 mm
Aflezing omschakelbaar	Nm
Aflezing omschakelbaar	lbf·ft
Meetmethode	Draaimoment
Norm	DIN EN ISO 6789
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Instelling van de activeringswaarde	digitaal, verstelbaar
Gewicht	117 g
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Kalibratie	O1
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Fabrikantnummer	DigiTorque V2
Vast ingesteld draaimoment	nee
Producttype	momentschroevendraaier

Dienstverlening

Kalibratie Momentschroevendraaier maximaal draaimoment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

