




Parallelbankschroef met verwisselbare bekken, Bekbreedte: 120mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	967430 120
GTIN	4045197694393
Artikelklasse	92H

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van staal – gegarandeerd onbreekbaar. Voorwaarts openend.

Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken.

Spindel met trapeziumschoefdraad, afgedekt en beschermd tegen vervuiling.

Dubbelpriamatische geleiding met nastelmogelijkheid.

Met aambeeldvlak voor licht richt- en stuikwerk.

Met geribbelde, geharde spanbekken (verwisselbaar).

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Opmerking:

Voor bijpassend hoogteverstelapparaat zie nr. 967540.

Technische beschrijving

Openingsrichting	voorwaarts openend
Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Gewicht	9 kg
Spandiepte	65 mm
Spanwijdte	120 mm
Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø	20 - 55 mm
Bekbreedte	120 mm

verwisselbare bekken	ja
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Bankschroef-onderplaat	967330
Reservebekken, paar, met schroeven voor nr. 967430 Bekbreedte 120 mm	967440 120
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 120 mm	967723 120
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 120 mm	967711 120
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 120 mm	967724 120
Hoogteverstelapparaat voor bankschroeven nr. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Geschikt voor bankschroef maat 120	967540 120
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 120 mm	967722 120