

**Parallelbankschroef, Bekbreedte: 140mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967310 140
GTIN	4045197694348
Artikelklasse	92H

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel van gesmeed staal – gegarandeerd onbreekbaar.

Voorwaarts openend, met aangelaste pijpklembekken.

Gefreesde spanbekken met gehard oppervlak. Grote spandiepte. Sterke spindel met trapeziumschroefdraad. Spindel en geleidebanen beschermd tegen vervuiling. Nastelbare geleiding; breed, gehard aambeeldvlak.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

Opmerking:

Geschikte draaiplaat nr. 967280 maat 150.

Technische beschrijving

Openingsrichting	voorwaarts openend
Gewicht	18 kg
Spanwijdte	200 mm
Spandiepte	100 mm
Materiaal	Staal matrijsgesmeed
Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø	3/4 – 3.1/2 inch

Bekbreedte	140 mm
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

Accessoires

Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 140 mm	967723 140
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 140 mm	967724 140
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 140 mm	967722 140
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 140 mm	967711 140
Bankschroef-onderplaat	967330
Draaiplaat, los Geschikt voor bankschroef maat 150	967280 150