

**Parallelbankschroef, Bekbreedte: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	967420 100
GTIN	4045197694355
Artikelklasse	92H

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Geheel van staal – gegarandeerd onbreekbaar. Voorwaarts openend.**

Met aangesmede pijpklembekken onder de normale bekken.

Spindel met trapeziumschoefdraad, afgedekt en beschermd tegen vervuiling.

Dubbelpriamatische geleiding met nastelmogelijkheid.

Met aambeeldvlak voor licht richt- en stuikwerk.

Met geribbelde, geharde spanbekken (niet verwisselbaar).

**Levering:**

Inclusief bevestigingsmateriaal voor montage op de werkbank.

**Opmerking:**

Voor passend hoogterestelapparaat zie nr. 967540.

**Technische beschrijving**

Spanwijdte	100 mm
Openingsrichting	voorwaarts openend
Spandiepte	50 mm
Gewicht	5 kg
Materiaal	Staal matrijsgesmeed

Pijpklembekken voor buizen met buiten-Ø	16 - 40 mm
Bekbreedte	100 mm
verwisselbare bekken	nee
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

## Accessoires

Magnetische bankschroefbekken, paarvilt, glad Bekbreedte 100 mm	967726 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium + kunstvezel, glad Bekbreedte 100 mm	967724 100
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, prisma Bekbreedte 100 mm	967729 100
Magnetische bankschroefbekken, paarpolyurethaan, geribbeld Bekbreedte 100 mm	967728 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, prisma Bekbreedte 100 mm	967723 100
Bankschroef-onderplaat, bamboe Maat 300X250	967328 300X250
Magnetische bankschroefbekken, paarrubber, glad Bekbreedte 100 mm	967727 100
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, geprofileerd Bekbreedte 100 mm	967722 100
Lichtmetalen bankschroefbekken, paar, met klemveren Bekbreedte 100 mm	967711 100
Bankschroef-onderplaat	967330
Magnetische bankschroefbekken, paaraluminium, glad, standaard Bekbreedte 100 mm	967721 100