

## Instrumentmakersbankschroef met klembeugel, Bekbreedte: 50mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	967590 50
GTIN	2050001741363
Artikelklasse	97G

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Het bovenste deel kan dankzij het kogelgewricht in de optimale stand worden gedraaid en gekanteld en kan met de spanhendel worden vastgeklemd. De bankschroef kan bovendien 360° worden gedraaid in stappen van 6°, zodat deze ook als diepspanklem kan worden gebruikt. Bankschroef en klembeugel resp. montageplaat van gelegeerd lichtmetaal, met hamerslaglak. Afgedekte stalen spindel, bekken voorwaarts openend. Met verwisselbare kunststof bekken.

### Technische beschrijving

Draaibereik kogelgewricht	360 graden
Spanwijdte	75 mm
Kantelbereik kogelgewricht	90 graden
Spandiepte	35 mm
Bekbreedte	50 mm
Klembereik	0 - 80 mm
verwisselbare bekken	ja

Klembeugel inclusief	ja
Producttype	PARALLEL-SCHRAUBSTOCK

---

## Accessoires

Universeel spanmechanisme	967650
Kunststof reservebekken, paar Bekbreedte 50 mm	967620 50